


STŘIŽNÍK S POZOUNOVOU HLAVOU, KULATÝ, S ODLEPOVAČEM, ~DIN 5118 TVAR F



2716.



2716. Střížník s pozounovou hlavou, kulatý, s odlepovačem, ~DIN 5118 tvar F

d ₁ / Objednáací číslo	d ₂	P	l ₁ / Objednáací číslo	a	k	r	l (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	2 - 4.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2.5 - 5.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4 - 7.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	5 - 9.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	6 - 12.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	8 - 15.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	10 - 19.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●

Materiál:

HSS
 Tvrdost:
 dřík 62-66 HRC
 hlava 45-55 HRC

Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

Provedení:


Dřík jemně broušený. Hlava střížníku pečovanáná zatepla a popuštěná.

Upozornění:

Vhodný záhlubník 2284.00.
 Vhodný upínací kroužek 2284.00.01.

Příklad objednávky:

2716.7G4.0720



Tvar: kulatý

P = ø7,2 mm

Délka osazení: l₁

19 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₁

13 mm

Typ:

s pozounovou hlavou

Provedení:

kulatý

Střížník:

s odlepovačem

= 0720

Objednáací číslo

= (4)

Objednáací písmeno

= (G)

Objednáací číslo

= (7)

Objednáací číslo

= (6)

Objednáací číslo

= (1)

= 27