


ZİMBA ~DIN 9844, ŞEKİL B



271.



$$d_4 = d_1^{+0,5}$$

271. Zimba ~DIN 9844, Şekil B

Ölçü adımları									71	90	112
d_1	d_1	d_2	d_3	l_2	r	l_1					
0,5	0,05	2	3,6	7	0,2		●	●	●		
1,95	0,05	2,5	4	7	0,2		●	●	●		
2,5	0,1	3,2	5	7	0,3		●	●	●		
3,2	0,1	4	7	7	0,3		●	●	●		
4	0,1	5	8,5	7	0,5		●	●	●		
5	0,1	6,3	10	7	0,5		●	●	●		
6,3	0,1	8	12	16	0,7		●	●	●		
8	0,1	10	14,5	16	0,7		●	●	●		
10	0,1	12,5	18	16	1		●	●	●		
12,5	0,1	16	22	16	1		●	●	●		

Malzeme:

Tungsten-Kobalt Karbür

Sipariş No 271.9.

Yürütme:

Gövdeler Hassas Taşlanmış.

Kafa: Çelik, gövdeye kadar kaplanmış ya da Tungsten-Kobalt Karbür.

Öteki ölçüler Sipariş Üzerine üretilir.

Siparis Kodu (örnek):

Zimba ~DIN 9844, Şekil B = 271.9.

Kesme çapı d_1 7.3 mm = 0730.

Uzunluk l_1 71 mm = 071

Siparis No = 271.9. 0730. 071