


STŘIŽNÍK PODOBNÉ JAKO DIN 9861, TVAR D



272.



272. Střížník podobné jako DIN 9861, tvar D

Odstupňování					71	80	100
d_1	d_1	d_2	k	l_1			
1,5	0,1	2,2	0,5		●	●	●
2	0,1	3	0,5		●	●	●
3 - 3,4	0,1	4,5	0,5		●	●	●
4 - 4,4	0,1	5,5	0,5		●	●	●
5 - 5,4	0,1	6,5	0,5		●	●	●
6 - 6,4	0,1	8	0,5		●	●	●
1,6 - 1,7	0,1	2,5	0,5		●	●	●
1,8 - 1,9	0,1	2,8	0,5		●	●	●
2,1 - 2,2	0,1	3,2	0,5		●	●	●
2,3 - 2,5	0,1	3,5	0,5		●	●	●
2,6 - 2,9	0,1	4	0,5		●	●	●
3,5 - 3,9	0,1	5	0,5		●	●	●
4,5 - 4,9	0,1	6	0,5		●	●	●
5,5 - 5,9	0,1	7	0,5		●	●	●
6,5 - 7	0,5	9	1		●	●	●
7,5 - 8	0,5	10	1		●	●	●
8,5 - 9	0,5	11	1		●	●	●
9,5 - 10	0,5	12	1		●	●	●
10,5 - 11	0,5	13	1		●	●	●
11,5 - 12	0,5	14	1		●	●	●
12,5 - 13	0,5	15	1		●	●	●
13,5 - 14	0,5	16	1,5		●	●	●
14,5 - 15	0,5	17	1,5		●	●	●
15,5 - 16	0,5	18	1,5		●	●	●

Materiál:

Tvrdokov

Objednací číslo = 272.9.

Provedení:

dřík střížníku jemně broušen.

Hlava střížníku: ocel, napájená nebo tvrdokov.

Jiné délky a průměry na poptávku.

Příklad objednávky:

Střížník podobné jako DIN 9861, tvar D = 272.9.

Průměr dříku d_1 5 mm = 0500.

Délka l_1 71 mm = 071

Objednací číslo = 272.9. 0500.071