



# 滑板, 带烧结层的钢材, ~VDI 3387

## 2960.34.



## 2960.34.



## 2960.34. 滑板, 带烧结层的钢材, ~VDI 3387

订购编号	形状	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	d	d <sub>1</sub>	t	钻孔数量
2960.34.080.200	A	80	200	25	175	-	-	9	15	9	2
2960.34.080.250	B	80	250	25	85	165	225	9	15	9	4
2960.34.080.300	B	80	300	25	105	195	275	9	15	9	4
2960.34.080.350	B	80	350	25	125	225	325	9	15	9	4
2960.34.080.400	B	80	400	25	145	255	375	9	15	9	4
2960.34.080.450	B	80	450	25	165	285	425	9	15	9	4
2960.34.080.500	B	80	500	25	175	325	475	9	15	9	4

### 描述:

带烧结层的钢材为双层材料。即便在持续运行时, 其也可确保低维护使用。

### 材料:

带烧结层的钢板, 润滑剂比重 20-25%。

### 说明:

不提供螺栓。

### 固定件:

使用符合 DIN EN ISO 4762 M8 标准的圆柱头螺栓。