





# LARDON DE RECOUVREMENT AVEC PLAQUE DE FROTTEMENT, ACIER / ACIER AVEC SURFACE LISSE FRITTÉE, SELON VW



2961.30.55.



## Matière :

Lardon de recouvrement : Acier

Plaque de frottement : Acier avec surface lisse frittée

## Exécution :

La lardon de recouvrement avec plaque de glissement se compose de :

- Lardon de recouvrement
- Plaque de glissement 2960.32.\*
- Vis cylindriques selon DIN EN ISO 4762 M8x16 (2x, 4x)

## Remarque :



Livraison sans vis.

La lardon de recouvrement ne peut pas être commandée séparément.

\*En cas d'usure, la plaque de frottement 2960.32. peut être commandée séparément.

## Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique  
DIN EN ISO 4762 M20.



## LARDON DE RECOUVREMENT AVEC PLAQUE DE FROTTEMENT, ACIER / ACIER AVEC SURFACE LISSE FRITTÉE, SELON VW

### 2961.30.55. Lardon de recouvrement avec plaque de frottement, Acier / Acier avec surface lisse frittée, selon VW

N° de commande	Forme	b	b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Nombre de percages
2961.30.55.085.28.160	A	85	60	160	45	115	-	-	-	2
2961.30.55.085.28.200	A	85	60	200	45	155	-	-	-	2
2961.30.55.085.28.250	B	85	60	250	45	125	225	-	-	3
2961.30.55.085.28.300	B	85	60	300	45	150	255	-	-	3
2961.30.55.085.28.350	B	85	60	350	45	175	305	-	-	3
2961.30.55.085.28.400	C	85	60	400	45	125	200	275	355	5
2961.30.55.085.28.450	C	85	60	450	50	130	225	320	400	5
2961.30.55.085.28.500	C	85	60	500	50	130	250	370	450	5
2961.30.55.125.28.160	A	125	75	160	45	115	-	-	-	2
2961.30.55.125.28.200	A	125	75	200	45	155	-	-	-	2
2961.30.55.125.28.250	B	125	75	250	45	125	225	-	-	3
2961.30.55.125.28.300	B	125	75	300	45	150	255	-	-	3
2961.30.55.125.28.350	B	125	75	350	45	175	305	-	-	3
2961.30.55.125.28.400	C	125	75	400	45	125	200	275	355	5
2961.30.55.125.28.450	C	125	75	450	50	130	225	320	400	5
2961.30.55.125.28.500	C	125	75	500	50	130	250	350	450	5