




LISTWA KĄTOWA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, VDI 3357



2962.73.



Przykład zabudowy



Material:

Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga stałej konserwacji

Uwaga:

Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.

Mocowanie:

Stosować śruby z łbem walcowym DIN EN ISO 4762.

2962.73. Listwa kątowna, Brąz z wkładkami grafitowymi, VDI 3357

| Numer katalogowy | b ₁ | h ₁ | l | b ₂ | b ₃ | h ₂ | h ₃ | b | c | e | f | g | d | Liczba śruby |
|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|-----|-----|-------|------|--------------|
| 2962.73.025.125 | 25 | 15,5 | 125 | 18 | 9 | 8,5 | 6 | 27,5 | - | - | - | 97,5 | 9 | 2 |
| 2962.73.025.160 | 25 | 15,5 | 160 | 18 | 9 | 8,5 | 6 | 27,5 | - | - | - | 132,5 | 9 | 2 |
| 2962.73.032.125 | 32 | 30,5 | 125 | 22 | 11 | 15,5 | 9 | 27,5 | - | - | - | 97,5 | 11 | 2 |
| 2962.73.032.160 | 32 | 30,5 | 160 | 22 | 11 | 15,5 | 9 | 27,5 | - | - | - | 132,5 | 11 | 2 |
| 2962.73.032.200 | 32 | 30,5 | 200 | 22 | 11 | 15,5 | 9 | 27,5 | - | - | - | 172,5 | 11 | 2 |
| 2962.73.045.100 | 45 | 50,5 | 100 | 30 | 15 | 34,5 | 18 | 27,5 | - | - | - | 72,5 | 13,5 | 2 |
| 2962.73.045.160 | 45 | 50,5 | 160 | 30 | 15 | 34,5 | 18 | 27,5 | - | - | - | 132,5 | 13,5 | 2 |
| 2962.73.055.100 | 55 | 55,5 | 100 | 37 | 20 | 39,5 | 23 | 27,5 | - | - | - | 72,5 | 13,5 | 2 |
| 2962.73.055.160 | 55 | 55,5 | 160 | 37 | 20 | 39,5 | 23 | 27,5 | - | - | - | 132,5 | 13,5 | 2 |
| 2962.73.070.160 | 70 | 75,5 | 160 | 50 | 30 | 55,5 | 35 | 35 | - | - | - | 125 | 17,5 | 2 |
| 2962.73.070.200 | 70 | 75,5 | 200 | 50 | 30 | 55,5 | 35 | 35 | - | - | - | 165 | 17,5 | 2 |
| 2962.73.070.250 | 70 | 75,5 | 250 | 50 | 30 | 55,5 | 35 | 35 | - | 125 | - | 215 | 17,5 | 3 |
| 2962.73.070.400 | 70 | 75,5 | 400 | 50 | 30 | 55,5 | 35 | 35 | 125 | 200 | 275 | 365 | 17,5 | 5 |
| 2962.73.085.160 | 85 | 90,5 | 160 | 63 | 38 | 65,5 | 45 | 42,5 | - | - | - | 117,5 | 22 | 2 |
| 2962.73.085.200 | 85 | 90,5 | 200 | 63 | 38 | 65,5 | 45 | 42,5 | - | - | - | 157,5 | 22 | 2 |
| 2962.73.085.250 | 85 | 90,5 | 250 | 63 | 38 | 65,5 | 45 | 42,5 | - | 125 | - | 207,5 | 22 | 3 |
| 2962.73.085.400 | 85 | 90,5 | 400 | 63 | 38 | 65,5 | 45 | 42,5 | 125 | 200 | 275 | 357,5 | 22 | 5 |