



ELEMENTO DI GUIDA PIATTO CON DUE SUPERFICI DI SCORRIMENTO, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO, CNOMO




2962.75.45.



2962.75.45.



B



Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Nota:

La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

2962.75.45.

**Elemento di guida piatto con due superfici di scorrimento,
Bronzo con inserti di lubrificante solido, CNOMO**

N. d'ordine	Forma	a	l	Numero di fori
2962.75.45.050.20.160	A	50	160	2
2962.75.45.050.20.250	B	50	250	3