


ELEMENTO DI GUIDA CON TRE SUPERFICI DI SCORRIMENTO, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

2962.76.



Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Nota:

La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica
DIN EN ISO 4762.

2962.76. Elemento di guida con tre superfici di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido

N. d'ordine	Forma	a	b	s	e	l ₁	d	d ₁	t	Numero di fori
2962.76.070.032.0125	A	125	70	32	75	40	20	13,5	13	2
2962.76.070.032.0150	A	150	70	32	100	40	20	13,5	13	2
2962.76.070.032.0200	B	200	70	32	75	40	20	13,5	13	3
2962.76.090.045.0125	A	125	90	45	75	55	26	17,5	17,5	2
2962.76.090.045.0150	B	150	90	45	50	55	26	17,5	17,5	3
2962.76.090.045.0200	B	200	90	45	75	55	26	17,5	17,5	3