


ELEMENTO DI GUIDA PIATTO CON DUE SUPERFICI DI SCORRIMENTO, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO



2962.77.



Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Nota:

La fornitura non comprende le viti.

2962.77. Elemento di guida piatto con due superfici di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido

N. d'ordine	b	s	l	e ₁	e ₂	e ₃	Numero di fori
2962.77.065.040.0150	65	40	150	110	-	-	2
2962.77.065.040.0200	65	40	200	80	80	-	3
2962.77.065.040.0250	65	40	250	105	105	-	3
2962.77.065.040.0300	65	40	300	90	80	90	4
2962.77.065.040.0350	65	40	350	105	100	105	4
2962.77.065.065.0150	65	65	150	110	-	-	2
2962.77.065.065.0200	65	65	200	80	80	-	3
2962.77.065.065.0250	65	65	250	105	105	-	3
2962.77.065.065.0300	65	65	300	90	80	90	4
2962.77.065.065.0350	65	65	350	105	100	105	4