


ELEMENTO DI GUIDA CON TRE SUPERFICI DI SCORRIMENTO, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

2962.80.



2962.80. Elemento di guida con tre superfici di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido

N. d'ordine	b	s	a
2962.80.025.016.080	25	16	80
2962.80.025.016.100	25	16	100
2962.80.025.016.125	25	16	125
2962.80.040.025.125	40	25	125
2962.80.040.025.160	40	25	160
2962.80.040.025.200	40	25	200
2962.80.063.040.200	63	40	200
2962.80.063.040.250	63	40	250
2962.80.063.040.315	63	40	315

Materiale:

Bronzo con lubrificante solido,
con esigenze di manutenzione
ridotte