


## GUIDA PRISMATICA, ACCIAIO



2963.81.



### Materiale:

Acciaio, superfici di scorrimento cementate

### Nota:

La fornitura non comprende le viti né le spine.

### Fissaggio:

Utilizzare viti con testa cilindrica  
DIN EN ISO 4762 M12.

### 2963.81. Guida prismatica, Acciaio

N. d'ordine	Forma	l	e	e <sub>1</sub>	Numero di fori
2963.81.095.057.0150	B	150	30	60	2
2963.81.095.057.0200	C	200	25	110	2
2963.81.095.057.0250	A	250	25	80	3
2963.81.095.057.0300	A	300	30	100	3