


# PROWADNICA PRYZMATYCZNA, STAL



2963.81.



**Material:**

Stal, hartowane powierzchnie ślizgowe

**Uwaga:**

W zakres dostawy nie wchodzi śruby i kołki.

**Mocowanie:**

Stosować śruby z łbem walcowym  
DIN EN ISO 4762 M12.

**2963.81. Prowadnica pryzmatyczna, Stal**

Numer katalogowy	Typ	l	e	e <sub>1</sub>	Liczba śruby
2963.81.095.057.0150	B	150	30	60	2
2963.81.095.057.0200	C	200	25	110	2
2963.81.095.057.0250	A	250	25	80	3
2963.81.095.057.0300	A	300	30	100	3