




TEK TARAFLI V-PLAKA, BRONZ KENDİNDEN YAĞLAMALI, CNOMO



2965.80.45.



Malzeme:

Bronz Kendinden Yağlamalı

Not:

Eşleşen tek-taraflı prizmatik sürtünme plakaları


2965.82.45.

Civatalar ve Pimler dahil değildir.

Sabitleme:

Soket başlı vida kullanınız

DIN EN ISO 4762 M10.



2965.80.45. Tek Taraflı V-Plaka, Bronz Kendinden Yağlamalı, CNOMO

Sipariş No.	Şekil	lg	h	l	p	Vida Deliği adedi
2965.80.45.060.045.160	A	60	45	160	50	2
2965.80.45.060.045.250	B	60	45	250	50	3
2965.80.45.080.060.160	A	80	60	160	80	2
2965.80.45.080.060.250	B	80	60	250	80	3