


JEDNOSTRANNÉ PRIZMATICKÉ VEDENÍ, BRONZOVÁ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY



2965.80.



Materiál:

Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu


Upozornění:

Odpovídající Jednostranné prizmatické vedení 2965.82.

Dodává se bez šroubů a kolíků.

Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 M12.



2965.80. Jednostranné prizmatické vedení, Bronzová s grafitovými tělísky

Objednací číslo	Tvar	l	e	e ₁	Počet otvorů
2965.80.088.057.0150	B	150	30	60	2
2965.80.088.057.0200	C	200	25	110	3
2965.80.088.057.0250	A	250	25	80	3
2965.80.088.057.0300	A	300	30	100	3