


PROWADNICA PRYZMATYCZNA JEDNOSTRONNA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI



2965.80.



Material:

Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga stałej konserwacji


Uwaga:

Odpowiedni ślizgacz pryzmatyczny jednostronny 2965.82.

W zakres dostawy nie wchodzi śruby i kołki.

Mocowanie:

Stosować śruby z łbem walcowym
DIN EN ISO 4762 M12.



2965.80. Prowadnica pryzmatyczna jednostronna, Brąz z wkładkami grafitowymi

Numer katalogowy	Typ	l	e	e ₁	Liczba otworów
2965.80.088.057.0150	B	150	30	60	2
2965.80.088.057.0200	C	200	25	110	3
2965.80.088.057.0250	A	250	25	80	3
2965.80.088.057.0300	A	300	30	100	3