


TEK TARAFLI V-PLAKA, BRONZ KENDİNDEN YAĞLAMALI



2965.80.



Malzeme:

Bronz Kendinden Yağlamalı


Not:

Eşleşen tek-tarafli prizmatik sürtünme plakaları
2965.82.

Civatalar ve Pimler dahil değildir.

Sabitleme:

Soket başlı vida kullanınız
DIN EN ISO 4762 M12.



2965.80. Tek Taraflı V-Plaka, Bronz Kendinden Yağlamalı

Sipariş No.	Şekil	l	e	e ₁	Vida Deliği adedi
2965.80.088.057.0150	B	150	30	60	2
2965.80.088.057.0200	C	200	25	110	3
2965.80.088.057.0250	A	250	25	80	3
2965.80.088.057.0300	A	300	30	100	3