



JEDNOSTRANNÉ PRIZMATICKÉ VEDENÍ, BRONZOVÁ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY



2965.81.



Materiál:

Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu


Upozornění:

Odpovídající Jednostranné prizmatické vedení 2965.83.

Dodává se bez šroubů a kolíků.

Upevnění:

Použít šrouby s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 M12.



2965.81. Jednostranné prizmatické vedení, Bronzová s grafitovými tělísky

Objednací číslo	Tvar	l	e	e ₁	Počet otvorů
2965.81.060.047.0150	B	150	30	60	2
2965.81.060.047.0200	C	200	25	110	3
2965.81.060.047.0250	A	250	25	80	3
2965.81.060.047.0300	A	300	30	100	3