



TEK TARAFLI V-PLAKA, BRONZ KENDİNDEN YAĞLAMALI




2965.81.



B



C



Malzeme:

Bronz Kendinden Yağlamalı


Not:

Eşleşen tek-taraflı prizmatik sürtünme plakaları
2965.83.

Civatalar ve Pimler dahil değildir.

Sabitleme:

Soket başlı vida kullanınız
DIN EN ISO 4762 M12.



2965.81. Tek Taraflı V-Plaka, Bronz Kendinden Yağlamalı

Sipariş No.	Şekil	l	e	e ₁	Vida Deliği adedi
2965.81.060.047.0150	B	150	30	60	2
2965.81.060.047.0200	C	200	25	110	3
2965.81.060.047.0250	A	250	25	80	3
2965.81.060.047.0300	A	300	30	100	3