


# ŚLIZGACZ PRYZMATYCZNY JEDNOSTRONNY (STAL)

2965.82.



**Material:**

Stal, hartowane powierzchnie ślizgowe


**Uwaga:**

Odpowiednia prowadnica pryzmatyczna jednostronna 2965.80.

W zakres dostawy nie wchodzi śruby i kołki.

**Mocowanie:**

Stosować śruby z łbem walcowym  
DIN EN ISO 4762 M12.



**2965.82. Ślizgacz pryzmatyczny jednostronny (stal)**

Numer katalogowy	Typ	l	e	e <sub>1</sub>	Liczba otworów
2965.82.088.057.0150	B	150	30	60	2
2965.82.088.057.0200	C	200	25	110	3
2965.82.088.057.0250	A	250	25	80	3
2965.82.088.057.0300	A	300	30	100	3