


TEK TARAFLI V-YATAK, ÇELİK

2965.83.



Malzeme:

Çelik, Sürtünme yüzeyleri yüzeysel sertleştirilmiş


Not:

Eşleşen tek-tarafli prizmatik sürtünme plakaları 2965.81.

Civatalar ve Pimler dahil değildir.

Sabitleme:

Soket başlı vida kullanınız
DIN EN ISO 4762 M12.



2965.83. Tek Tarafli V-Yatak, Çelik

Sipariş No.	Şekil	l	e	e ₁	Delik adedi
2965.83.060.047.0150	B	150	30	60	2
2965.83.060.047.0200	C	200	25	110	3
2965.83.060.047.0250	A	250	25	80	3
2965.83.060.047.0300	A	300	30	100	3