


Bestellbeispiel

047. 10. 038. 0


 Farbe
schwarz
Biege-
radius
Index
Serie

Serie 047 - im Außenradius aufreißbare E-Kette®

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
047.10. <input type="text"/> .0	10	16	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,10
047.16. <input type="text"/> .0	16	22	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,11

 Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 047.10. 038 .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 13 mm/Glied - Glieder/m = 77

 Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

 igus® GmbH
 51147 Köln

 Internet: www.igus.de
 E-mail: info@igus.de