

RiLine Zubehör

Sammelschienen



PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu

Technische Informationen:
Finden Sie im Internet.

Für System PLS 800, Schienenstärke 5 mm, Schienenquerschnitt 300 mm²

Für Schrankbreite mm	Länge mm	E-Cu verzinkt ¹⁾	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV	Seite
600	495	–	RU	3 St.	3524.000	
600	495	■	–	3 St.	3524.200	
800	695	–	RU	3 St.	3525.000	
800	695	■	–	3 St.	3525.200	
1000	895	–	RU	3 St.	3525.010	
1000	895	■	–	3 St.	3525.210	
1200	1095	–	RU	3 St.	3526.000	
1200	1095	■	–	3 St.	3526.200	
variabel	2400	–	RU	1 St.	3509.000	
variabel	2400	■	–	1 St.	3509.200	

Zubehör

PLS Schienenverbinder (Einfachverbindung)	3 St.	3504.000	313
PLS Schienenverbinder (Anreihverbindung)	3 St.	3505.000	313
PLS Dehnverbinder	3 St.	9320.060	313

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

Für System PLS 1600, Schienenstärke 10 mm, Schienenquerschnitt 900 mm²

Für Schrankbreite mm	Länge mm	E-Cu verzinkt ¹⁾	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV	Seite
600	495	–	RU	3 St.	3527.000	
600	495	■	–	3 St.	3527.200	
800	695	–	RU	3 St.	3528.000	
800	695	■	–	3 St.	3528.200	
1000	895	–	RU	3 St.	3528.010	
1000	895	■	–	3 St.	3528.210	
1200	1095	–	RU	3 St.	3529.000	
1200	1095	■	–	3 St.	3529.200	
variabel	2400	–	RU	1 St.	3516.000	
variabel	2400	■	–	1 St.	3516.200	

Zubehör

PLS Schienenverbinder (Einfachverbindung)	3 St.	3514.000	313
PLS Schienenverbinder (Anreihverbindung)	3 St.	3515.000	313
PLS Dehnverbinder	3 St.	9320.070	313

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.