

SERIE 34

RUOTE MOBILIO GEMELLATE IN POLIAMMIDE 6 O POLIPROPILENE



Descrizione ruota

Ruota in poliammide 6 o polipropilene.

Organi di rotolamento

Il mozzo è disponibile nelle versioni con boccola.

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Diametri disponibili: 35-100 mm

Portate: 10-40 daN

Varianti



Ruote in poliammide 6 nero, attacchi a piastra e codolo

Portata massima 30 daN

Diametri disponibili 35 - 50 mm



Ruote in polipropilene bianco, attacchi a piastra e codolo

Portata massima 20 daN

Diametri disponibili 50 mm



Ruote in polipropilene azzurro, attacchi a piastra e codolo

Portata massima 20 daN

Diametri disponibili 50 mm



Ruote in poliammide 6 grigio, attacchi a piastra e codolo

Portata massima 40 daN

Diametri disponibili 60 - 100 mm

Disponibili anche con freno.

Impieghi

Ambienti di utilizzo

Idonea all'impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi; è utilizzata per mobili e sedie da casa e da ufficio con bassa portata.

Impieghi tipici: poltrone e sedie da ufficio, carrelli portatelevisione, fioriere, arredamenti metallici.

Temperature d'impiego: da 0° C a +40°C

Pavimentazioni



Movimentazione

