


## SERIE 68



### RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 SUPPORTO ROTANTE PIASTRA TIPO PX

#### Descrizione ruota




**Ruota:** monolitica in poliammide 6.

**Organi di rotolamento:** Il mozzo è disponibile con foro boccola o con cuscinetti a rulli inox.

#### Descrizione supporto

##### Supporto pesante tipo PX (portata massima 750 daN)



- 1) **Piastra:** in acciaio inox AISI 304
  - 2) **Forcella:** in acciaio inox AISI 304
  - 3) **Anello Tenuta Sfere:** in acciaio inox AISI 304
  - 4) **Perno centrale:** vite e dado in acciaio inox A2
  - 5) **Organi di rotazione:** doppia corona di sfere lubrificata a grasso
  - 6) **Anello Parapolvere:** poliammide 6 rosso
- Attacco** a piastra