


Einstellbare Winkelverschraubungen mit Kontermutter

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde,
zylindrisch

Abdichtung durch
Profildichtring PEFLEX



3

Reihe Rohr-AD d1	Druck	d2	SW2	SW3	SW4	l1* ca.	l2	l3	i	kg/100 ca.	Bestell-Nr. Einzelteil	Bestell-Nr. **
S 6	PN 315	M 12 x 1,5	14	17	17	31,5	16,5	24,5	12	6,9	1 1 13 50 20 81	1 1 13 50 20 XX
S 8	PN 315	M 14 x 1,5	17	19	19	33	18	27	12	9,2	1 1 13 55 20 81	1 1 13 55 20 XX
S 10	PN 315	M 16 x 1,5	17	22	22	38	17,5	28	12	12,2	1 1 13 60 20 81	1 1 13 60 20 XX
S 10	PN 315	M 12 x 1,5	17	22	17	34	17,5	26,5	12	7,9	1 1 13 61 20 81	1 1 13 61 20 XX
S 12	PN 315	M 18 x 1,5	22	24	24	38	21,5	30	12	17,1	1 1 13 65 20 81	1 1 13 65 20 XX
S 16	PN 315	M 22 x 1,5	27	30	27	45	26,5	35,5	14	27,4	1 1 13 75 20 81	1 1 13 75 20 XX
S 20	PN 250	M 27 x 2	27	36	32	49	27,5	40	16	34,3	1 1 13 80 20 81	1 1 13 80 20 XX
S 25	PN 160	M 33 x 2	41	46	41	56	32	50,5	18	76,9	1 1 13 85 20 81	1 1 13 85 20 XX
S 30	PN 160	M 42 x 2	50	50	50	63	36,5	55,5	20	121,4	1 1 13 90 20 81	1 1 13 90 20 XX
S 38	PN 160	M 48 x 2	50	60	55	72	41	57,5	22	133,1	1 1 13 95 20 81	1 1 13 95 20 XX

Ergänzung der Bestell-Nr. für Komplettverschraubungen
Rohranschluss Ergänzung Bestell-Nr.

2S	07
ES-4	09
BV-10	siehe Umschlagseite

* gilt für Komplettverschraubungen
mit 2S oder ES-4 Rohranschluss-
teilen.
BV-10 siehe Umschlagseite.

** mit Überwurfmutter und
2S, ES-4 oder BV-10
Rohranschluss-
teilen