


Racores orientables con contratuerca

Rosca macho:
Rosca GAS para tubos,
cilíndrica

Estanqueidad por anillo
PEFLEX



Serie Tubo-ØEx d1	Presión	d2	SW2	SW3	SW4	l1* aprox.	l2	l3	i	kg/100 aprox.	Referencia Pieza individual	Referencia **
L 6	PN 315	G 1/8 A	14	14	14	29	14	21	8	4,1	1 1 44 00 20 81	1 1 44 00 20 XX
L 6	PN 315	G 1/4 A	17	14	19	31	16	26	12	7,8	1 1 44 01 20 81	1 1 44 01 20 XX
L 8	PN 315	G 1/4 A	17	17	19	31	16	26	12	7,9	1 1 44 05 20 81	1 1 44 05 20 XX
L 10	PN 315	G 1/4 A	17	19	19	32	17	26	12	7,9	1 1 44 10 20 81	1 1 44 10 20 XX
L 12	PN 315	G 3/8 A	19	22	22	34	19	29	12	11,2	1 1 44 15 20 81	1 1 44 15 20 XX
L 12	PN 315	G 1/4 A	17	22	19	32	17	26	12	7,6	1 1 44 16 20 81	1 1 44 16 20 XX
L 12	PN 250	G 1/2 A	22	22	27	36	21	30	14	15,4	1 1 44 17 20 81	1 1 44 17 20 XX
L 15	PN 250	G 1/2 A	22	27	27	36	21	30	14	15,3	1 1 44 20 20 81	1 1 44 20 20 XX
L 18	PN 250	G 1/2 A	27	32	27	42	25,5	37	14	25,9	1 1 44 25 20 81	1 1 44 25 20 XX
L 22	PN 160	G 1/2 A	27	36	27	44	27,5	37	14	24,5	1 1 44 31 20 81	1 1 44 31 20 XX
L 22	PN 160	G 3/4 A	27	36	36	44	27,5	39	16	33,6	1 1 44 30 20 81	1 1 44 30 20 XX
L 28	PN 160	G 1 A	41	41	41	49	32,5	50,5	18	70,5	1 1 44 35 20 81	1 1 44 35 20 XX
L 28	PN 160	G 3/4 A	36	41	36	47	30,5	44,5	16	43,7	1 1 44 36 20 81	1 1 44 36 20 XX
L 35	PN 160	G 1 1/4 A	50	50	50	59,5	36	56	20	111,5	1 1 44 40 20 81	1 1 44 40 20 XX
L 42	PN 160	G 1 1/2 A	50	60	55	63	40	57,5	22	115,4	1 1 44 45 20 81	1 1 44 45 20 XX

Complemento del nº de pedido para racores completos	
Junta de tubo	Complemento del nº de pedido
2S	07
ES-4	09
BV-10	Ver contraportada

* es válido para racores completos
con piezas de junta de tubo 2S o
ES-4.
BV-10 ver contraportada.

** con tuerca para racor y piezas de
junta de tubo 2S, ES-4 o BV-10