


Rohr- verbindungs- stück System ZAKO Low Pressure

Lochbild nach SAE
J 518 C / ISO 6162-1

T-Stück

zulässiger Betriebs-
überdruck (PB) 60 bar



Flanschgröße NW	L	S1	S2	4 x Zyl.-Schr.*	O-Ring	Nm**	Bestell-Nr.
1 1/2"	102	35,7	69,9	M 12 x 35	47,22 x 3,53	85	0 5 00 59 20 00
2"	111	42,9	77,8	M 12 x 35	56,74 x 3,53	85	0 5 00 61 20 00
2 1/2"	127	50,8	88,9	M 12 x 40	69,44 x 3,53	85	0 5 00 63 20 00
3"	130	61,9	106,4	M 16 x 45	85,32 x 3,53	210	0 5 00 65 20 00
3 1/2"	152	69,9	120,7	M 16 x 45	98,02 x 3,53	210	0 5 00 67 20 00
5"	175	92,1	152,4	M 16 x 50	136,12 x 3,53	210	0 5 00 69 20 00

* Schrauben nach DIN 912
Festigkeitsklasse 8.8

** Empfohlene Anziehdreh-
momente (Nm max.) bei
Reibwert μ ges: 0,14