


Kragenring mit O-Ring System ZAKO Low Pressure

O-Ring wird lose mitgeliefert



| Flanschgröße NW | Rohr d x s | O-Ring d x s | Bestell-Nr. |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 1/2" | 48,3 x 3,2 | 47,22 x 3,53 | 0 5 17 10 20 67 |
| 1 1/2" | 48,3 x 4 | 47,22 x 3,53 | 0 5 17 00 20 67 |
| 2" | 60,3 x 3,6 | 56,74 x 3,53 | 0 5 17 20 20 67 |
| 2 1/2" | 60,3 x 3,6 | 69,44 x 3,53 | 0 5 17 12 20 67 |
| 2 1/2" | 60,3 x 4,5 | 69,44 x 3,53 | 0 5 17 02 20 67 |
| 3" | 76,1 x 3,6 | 85,32 x 3,53 | 0 5 17 14 20 67 |
| 3" | 76,1 x 4,5 | 85,32 x 3,53 | 0 5 17 04 20 67 |
| 3 1/2" | 88,9 x 3,6 | 98,02 x 3,53 | 0 5 17 16 20 67 |
| 3 1/2" | 88,9 x 5 | 98,02 x 3,53 | 0 5 17 06 20 67 |
| 5" | 114,3 x 3,6 | 136,12 x 3,53 | 0 5 17 18 20 67 |
| 5" | 114,3 x 6,3 | 136,12 x 3,53 | 0 5 17 08 20 67 |