代码	材质	表面处理
WX-ZZX	6063-T5	氧化银白

- ❗ 提供可选加工服务。
- ❗ 切断面未进行氧化处理。

- ❗ L长度公差
- ❗ 最大使用长度：5800~5850mm;
  整条标准长度：6000~6020mm。



(当L>1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

WX-ZZX-1483A


12.75
10.5
6.5
2
40.75
83
7.5
10.5
6.5
10.5
14.5

WX-ZZX-2380A


23
8.3
13.3
2
10.5
1
31.8
79.7
21.15
2
13.5
10.8
19

WX-ZZX-2380B


23
1.3
31.8
79.7
21.15
2.2
13.5
10.8
18.6

WX-ZZX-2380C


23
1.8
32
80
21.25
3
13
10.5
17.6

WX-ZZX-23110A


18
13.5
8.2
3
15
10.5
6.2
25
40
110
13.5
8.2
3
15
10.5
6.2
R2
32.5
17.5
8.2
13.5
23

WX-ZZX-23130A


67.5
129.3
2
8.5
12.5
10.5
20.55
2
13.3
11
19
23

WX-ZZX-23130B


68
130
2.7
8.8
12.5
10.45
20.8
2.5
13.13
10
18
23

WX-ZZX-31130A


18
1.98
2.5
6.48
2.5
130
50
2.5
2.5
3
94.94
81.76
3
48.5
35
2.49
3
11.5
9
14.5
31

WX-ZZX-33130A


18
5
15.25
9.31
3
1.98
6.48
100.44
50
130
81.76
60
35
14.5
8.5
9
20.75
31
32.98

WX-ZZX-35130A


35
28.29
8.5
27.65
8.5
14.5
2.7
1.5
43.46
1.5
60.6
130
2
39
2
19.25
3
10
8.55
14.55
16.05

WX-ZZX-35130B


11
2
80.5
18.2
10.8
2
40.2
60.5
130
3.2
50.2
50.1
20.1
9
8.4
2
14.5
16.5
35

WX-ZZX-40210A


25
10.8
25
30
31
210
41
41
14.5
8.5
2.8
67
2
10.5
17

WX-ZZX-33130A


25
25
30
31
210
41
41
17.5
10.5
3
67
10.5
14.5
40

WX-ZZX-5080A


50
2.1
11.1
9.8
17
80
9.4
12.8
8
8.5
20
35
8.5

WX-ZZX-6565-40A


R50
20
40
8.4
13.4
1.6
65
1.6
1.8
20
40
2
9.2
65

WX-ZZX-R9095-32A


95
2.2
R90
32
14
90
2.2
8.1
6.4
10.3
14
2.2
32

WX-ZZX-R9494-20A


94
6.1
1.1
1.4
R80
12.5
6.2
10.5
1.1
1.1
94
1.4
1.2
1.4
12.5

WX-ZZX-2095A


1.2
95
5
20
35
35
5.8
6.6
10.2
1.4

WX-ZZX-24110A





标准视角：第一视角

代码	材质	表面处理
WX-ZZX	6063-T5	氧化银白

- ❗ 提供可选加工服务。
- ❗ 切断面未进行氧化处理。

- ❗ L长度公差
- ❗ 最大使用长度：5800~5850mm;
  整条标准长度：6000~6020mm。



(当L>1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

WX-ZZX-66135A


Ø2.5
9
2
2
11
6.5
2
18
2
131.2
135
53
2
2
81.5
46.5
5.1
12
6.1
45
30
10.5
8.5
14.5
2.5
46.5
10
66

WX-ZZX-1047A



WX-ZZX-3595A


15.5
11
6.5
2
9
26.5
95
2
10
40
14.5
8.5
15
20
9.25
16.5
35



标准视角：第一视角

代码	材质	表面处理
WX-ZZX	6063-T5	氧化银白

! 提供可选加工服务。

! 切断面未进行氧化处理。

! L长度公差

! 最大使用长度：5800~5850mm;
整条标准长度：6000~6020mm。



(当L>1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

WX-ZZX-40120A


40
20
120
15
2.5
8.5
15
20
40

WX-ZZX-40120B



WX-ZZX-55125A


55
9
12
14
125
105
11
81
89
11
10
7
20
40
5.5

WX-ZZX-55125A-Z


14. 9964
38. 5
2. 5
5
24. 362
113
65. 9874
2

WX-ZZX-86135A

WX-ZZX-86135A-Z

WX-ZZX-106135A


60
48
30
16
10
135
107
15
23
25
40
86


58
30
R1
R10
45°
123.5
1.5
27


80
68
9
14
20
135
10
27
10
17
7
11
106
20

WX-ZZX-120135A


84
25
22.5
22.5
3
5
13
12
6
10.2
10
4
7
6
R3
R1
14
120
111
97
71
11.5
11.5
82
108.5
R3
90°
R1.5
23
20
7
7
6
14
13
20
22.5
45
45
22.5
135

WX-ZZX-120135A-Z


73
3
43
R1
2
27
135°
108
2
114
(87)
135°
Ø3
4
5
4.2
19

WX-ZZX-133141A


30
44.5
45.5
11
18
11
13
7
19
133
107
48
24
7
20
7
42
55
141

WX-ZZX-133141A-Z


74
38.4
3.8
2.1
5.1
1.5
R2
108.6
R2
114.8
70
Ø3.8
4
4.8
65.2

WX-ZZX-164135A


108
60
15
63
15
87
95
113
135
105
11
17
6.5
11
130
164
20

标准视角：第一视角

代码	材质	表面处理
WX-ZZX	6063-T5	氧化银白

- ❗ 提供可选加工服务。
- ❗ 切断面未进行氧化处理。

- ❗ L长度公差
- ❗ 最大使用长度：5800~5850mm;
  整条标准长度：6000~6020mm。



(当L>1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

WX-ZZX-100160B


160.2
17.4
10.4
74.8
4
4
R1.8
4
9
36
30
3.9
2.9
2.8
3.2
124.2
66.1
2.9
48
3.2
51.1
100
4
4
8
2.9
63.2
3
4
4

WX-ZZX-338A



WX-ZZX-4040A



WX-ZZX-2037A


2-R1
4°
11.2
8.2
5.3
1.5
1.4
1.5
6.5
20
(34)
37

WX-ZZX-5053A


50
2
3
53
50
10
Ø9
8.8
14.2
25
9.9
8.7
14.2

WX-ZZX-4582A


14
10
6.2
2
32
9.8
6.8
2
7.8
39.46
82
10
7
7.8
6
2
7.8
7
10.2
2
28
45

WX-ZZX-56100A


17.4
7.2
6.5
13.1
8.5
4.2
2.5
43.5
100
6.5
10.5
12
6.2
5.1
38.8
6
38
56

WX-ZZX-15100A


5
2
15
Ø6.5
15
100
72
10.5
14.4
16.6
35.8
11
6.4
15

标准视角：第一视角