

### Systemkomponenten

#### Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

#### Material:

- Wärmemodifiziertes Hart-PVC.
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

#### Farbe:

RAL 7035

Für RiLine60 Schienensystem	3-polig			4-polig		
	Flachschienen	PLS 800	PLS 1600	Flachschienen	30 x 10 PLUS	PLS 1600 PLUS

1 Bodenwanne			Best.-Nr. SV			Best.-Nr. SV		
Länge (L) mm	VE	Approbationen						
500	2 St.	UL	9340.100	9341.100	9342.100	–	–	–
700	2 St.	UL	9340.110	9341.110	9342.110	–	–	–
900	2 St.	UL	9340.120	9341.120	9342.120	–	–	–
1100	2 St.	UL	9340.130	9341.130	9342.130	9340.134	9342.134	9342.134
2400	1 St.	–	9340.170	9341.170	9342.170	–	–	–

1 Bodenwannen-Zwischenstück			Best.-Nr. SV			Best.-Nr. SV		
100	2 St.	UL	9340.140	9341.140	9342.140	–	–	–

2 Abdeckprofil			Best.-Nr. SV			Best.-Nr. SV		
700	2 St.	UL	9340.200	9340.200	9340.200	–	–	–
1100	2 St.	UL	9340.210	9340.210	9340.210	9340.214	9340.214	9340.214

1 Bodenwanne	1 Bodenwannen-Zwischenstück	2 Abdeckprofil
Für den rückseitigen Berührungsschutz des Flachschienenaufbaus.	Für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank. <b>Lieferumfang:</b> Inkl. Befestigungsmaterial.	Individuell ablängbar, zur Clipmontage an die Bodenwanne. <b>Hinweis:</b> Bei Belastung des Abdeckprofils von vorne ist die Stützblende zur Stabilisierung erforderlich.

### Stützblende

#### für Abdeckprofil

Zur Verhinderung des seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die Stützblende zusätzliche Stabilität. Empfohlener Montageabstand ≤ 500 mm.

#### Material:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

#### Farbe:

RAL 7035

Für Systemaufbau	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV
3-polig	UL	5 St.	9340.220
4-polig	UL	5 St.	9340.224

#### Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

### Trennsteg

#### für RiLine60 Sammelschienenverbindungen 3-polig

Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“. Für Flachschienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand sowie PLS 800/1600.

#### Material:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandverhalten gemäß UL 94-V0

#### Farbe:

RAL 7035

#### Lieferumfang:

2 St. für eine Sammelschienenverbindung

Länge mm	Approbationen	VE	Best.-Nr. SV
160	UL	2 St.	9340.230

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

Stützblende SV 9340.220 (2 St.), siehe Seite 315.

#### Detailzeichnungen:

Finden Sie im Internet.

