

Verbindungssätze für Maxi-PLS/Flat-PLS

Systemzubehör

Schraubverbindungen

für Anschlusswinkel

Zur Verbindung von Anschlusswinkel und einem Verbindungssatz.

Für 3- und 4-polige Verbindungssätze verwendbar.

Material:

Stahlschrauben, verzinkt

Lieferumfang:

Inkl. 8 Muttern und 16 Spannscheiben.

Hinweis:

Bei Schienenbreite 120 mm sind 2 VE pro Verbindungssatz erforderlich.

Technische Informationen:

Finden Sie im Internet.



Für Systeme	Ausführung Schraube	Anzahl der Schienen pro Phase	VE	Best.-Nr. SV
Maxi-PLS ¹⁾ 1600/2000/3200	M10 x 40	1	8 St.	9676.966
	M10 x 60	2	8 St.	9676.967
	M10 x 80	3	8 St.	9676.968
Maxi-PLS ²⁾ 1600/2000/3200 und Flat-PLS 60/100	M12 x 40	1	8 St.	9676.961
	M12 x 60	2	8 St.	9676.962
	M12 x 80	3	8 St.	9676.963

¹⁾ Bei Anschlusswinkelbreite 60/80 mm

²⁾ Bei Anschlusswinkelbreite 100/120 mm

Paketierstützer

Zur Abstützung der Verbindungssätze oben/unten für offene Leistungsschalter. Der nachträgliche Einbau ist einfach möglich.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

VE	Best.-Nr. SV
6 St.	9660.200



Tragschienen

für Paketierstützer

Zur Befestigung an der äußeren Montageebene des TS 8 Schrankes und zum Aufbau von Paketierstützern. C-Profil auch als Kabelrangierschiene verwendbar.

Material:

Stahlblech, verzinkt

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr. SV
600	2 St.	9676.196
800	2 St.	9676.198



Stabilisator

für Verbindungssatz

Zur Erhöhung der Kurzschlussfestigkeit der Verbindungssätze von 75 kA auf 100 kA, 1 Sek.

Je Verbindungssatz sind 2 St. erforderlich.

Für 3- und 4-polige Verbindungssätze verwendbar. Ein Stabilisator wird anstelle einer normalen Paketierstützeranordnung verwendet.

Material:

Verstärkungsprofil: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Lieferumfang:

- 2 Verstärkungsprofile
- 10 Paketierstützer
- Inkl. Befestigungszubehör

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr. SV
600	2 St.	9676.186
800	2 St.	9676.188

! Zusätzlich wird benötigt:

Tragschiene für Paketierstützer, siehe Seite 337.

