



Art.-Nr: FMDS023SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Decke, SelfControl (SC), 3 h, , IP65, Zink-Druckguss, weiß

Robuste Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau, zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/FMDS023SC




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Decke
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	9,6V V 2,0Ah Ah/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	7,1 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,3 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C



Tiefe	58 mm
Breite	262 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	2.2
Gewicht inkl. Verpackung	2.3
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	430 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260581717636

TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

FMDA001 -
FMDA002 -
FMDA001-AZ -
FMDA002-AZ -
FMWA001 -
FMFH -

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
FMDS023SC-AZ		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 7016	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
FMDS023SC-SCHRACK		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 23.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.