

暗式拉手






★特点: 可从内侧用螺钉进行安装。拉手和螺钉不会露出表面, 外观整洁; 手指抓握部向上倾斜, 手指不易滑落。

★用途: 娱乐设施、PA (音乐设备搬运用)、家具等。




★特点: 不占空间装配, 整体美观, 推拉方便。

★用途: 工业自动化设备、航空、高铁、船舶、通信设备、电柜、箱体及其设备。




①代号	类型	安装孔	④材质	⑤表面处理/颜色
PHAPJA	标准型	2通孔	PP	黑色
PHAPJB		2内螺纹	ABS	
PHAZJB			ZDC+ABS	镀铬



PHAPJA



PHAPJB



PHAZJB

视角标准: 第一视角



①代号 - ②A
PHAPJA - A135

型号		适用板厚	参考重量 (kg/pcs)	建议使用螺钉 十字槽扁头自攻螺钉 M4×12
①代号	②A			
PHAPJA	135	15	0.044	

型号		适用板厚	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②A		
PHAPJB	123	1.0~1.8	0.04
	123A	1.8~3.3	
	123B	3.3~4.8	
	123C	4.8~6.3	

型号		L ₁	E	E ₁	H	H ₁	H ₂	开孔尺寸			参考重量 (kg/pcs)
①代号	②A							Q	X	Y	
PHAZJB	110	82	50	23	12.5	5	10	96	90	36	0.15
	140	108	64	32				126	116	48	0.22



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询



百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com