

椭圆形拉手

外装型·螺钉安装


交期缩短

大批量
订购
bulk order

■外装型·螺钉安装



①代号	材质	表面处理
PHTAUA	A6063	本色喷砂阳极氧化



订购编号示例

①代号	-	② L
PHYSTA	-	L112

PHTAUA

视角标准：第一视角

型号		A	H	L ₁	E	d	d ₁	h	h ₁	b	b ₁	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L											
PHTAUA	112	20	48	125	13	6.5	10.5	7	32.8	50	36	0.10



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询




优惠价	1-9	10~
	100%	现询

■外装型·螺钉安装



①代号	材质	表面处理
PHTAUB	A6063	喷塑(黑色)
PHTAUC		烤漆(黑色)



订购编号示例

①代号	-	② L
PHTAUB	-	L114

PHTAUB
PHTAUC

视角标准：第一视角

型号		A	H	b	E	b ₁	b ₂	M	h	K	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L										
PHTAUB	114	20	41	40	13	24	13.5	6	12	60°	0.09
	152										0.11
	203										0.15
PHTAUC	112	20	48	39.5	13	22.5	11.5	6	10	65°	0.08
	128										0.10
	128A	26	54	47.4	17	28.7	14.3	8	12		0.11
	160										0.14



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



优惠价	1-9	10~
	100%	现询