



★ 产品特点：通过顶丝固定导向轴，能承受一定的径向载荷。

①代号			④材质	⑤表面处理	⑥附件
圆法兰型	方法兰型	对边切割法兰型			
SSFBFR	SSFBRU	SSFBRC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝(发黑)
SSFER	SSFERU	SSFERC		无电解镀锌	2个止动螺丝(不锈钢)
SSFNR	SSFNRU	SSFNRC	不锈钢	-	

▲ 不附带内六角螺栓  
 ▲ 如果对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理和不锈钢材质产品。  
 ▲ 由于批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。  
 ▲ 由于批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。  
 ▲ 四氧化三铁保护膜，无电解镀锌产品带有防锈油。

SSFBFR  
SSFER  
SSFNR  
圆法兰型

SSFBRU  
SSFERU  
SSFNRU  
方法兰型

SSFBRC  
SSFERC  
SSFNRC  
对边切割法兰型

SSFBRC  
SSFERC  
SSFNRC  
对边切割法兰型

视角标准：第一视角



①代号 - ②内径D  
SSFBFR - D8M

①代号	②内径D		主要尺寸													
	D	公差H7	N	H	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	h	H <sub>1</sub>	M(粗牙)	D <sub>1</sub>	K	W	G	F	M <sub>1</sub> 粗牙螺纹	
(圆法兰型) SSFBFR SSFER SSFNR	(方法兰型) SSFBRU SSFERU SSFNRU	(对边切割法兰型) SSFBRC SSFERC SSFNRC	8M	+0.015	2	16	12	28	5	10	M4	20	22	16	20	M4
			10M	0	2	20	14	30	5	12		22	23	18	22	
	12	+0.018 0	2	24	16	36	6	15	M4	26	28	20	26	M4		
	15		2.5	30	20	40	6	18		30	32	24	30			
16	+0.021 0	3	32	22	42	6	19	M5	32	33	26	28	16	M5		
20		4	32	28	50	8	20		39	39	32	31	22			
25		4	38	33	55	8	23		44	44	37	36	24			
30		4	38	38	66	10	24	M6	52	52	42	41	27	M6		



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分型号7天发货，请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	小单 1-50
交货期	通常	另行报价

