


按图定制

类型		M 材质	S 表面处理
粗牙选择型	细牙选择型		
PAABRA	PAABRU	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
PAAERA	PAAERU		无电解镍

⚠ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。



视角标准: 第一视角



①代号 - ②M - ③H
PAABRA - M5 - H10

①代号	②M	③H				H ₁	E	M×螺距		L	B	d ₁	d ₂	K	N
								粗牙螺纹	细牙螺纹						
(粗牙选择型) PAABRA PAAERA	3	10	15				M3×0.5	M3×0.35							
	4	10	15		10	10	M4×0.7	M4×0.5	32	20	8	4.5	4.5	M5	
	5	10	15				M5×0.8	M5×0.5							
	6	15	20	25	30		M6×1.0	M6×0.75							
(细牙选择型) PAABRU PAAERU	8	15	20	25	30		M8×1.25	M8×0.75							
	10	15	20	25	30	15	M10×1.5	M10×1.0	44	28	11	6.5	6.5	M8	
	12	15	20	25	30		M12×1.75	M12×1.0							
	16	20	25	30	40	20	M16×2.0	M16×1.5	60	42	14	9	9	M10	
	20	20	25	30	40		M20×2.5	M20×1.5							



交货期


3天发货



使用示例

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	小单 1~100
交货期	3天发货	另报价

⚠ 常州·东莞发货。
⚠ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。



F2
零件
导向