

圆角型椭圆形拉手

内装型

成本
经济型产品


隔天发货

交期缩短

■内装型



①代号	M 材质	S 表面处理 / 颜色
PHTABG	ADC	静电喷涂 (黑色)
PHTABH		喷塑 (黑色)
PHTABL		抛光
PHTABI		喷砂阳极氧化
PHTABM		滚磨
PHTABN		喷塑 (黑色亚光)
PHTABO		喷砂 (黑色亚光)
PHTABJ		烤漆 (银色)
PHTABK		烤漆 (黑色)
PHTSBF		SUS304
PHTSBE	镜面抛光	
PHTSBG	喷砂	
PHTSBH	镀铬	
PHTSBD	拉丝	
PHTPBC	PF	红色 / 黑色
PHTABQ	A6063	烤漆 (黑色)
PHTABR		烤漆 (红色)
PHTABP		本色喷砂阳极氧化
PHTABS		阳极 (黑亮)



PHTABG PHTABM
PHTABH PHTABN
PHTABI PHTABO
PHTSBD PHTSBF
PHTSBE PHTSBG
PHTABJ PHTSBH
PHTABK PHTABP
PHTABL PHTABR
PHTABS

订购编号示例

①代号	-	② L
PHTABG	-	L114

视图标准：第一视角

型号		A	L ₁	E	H	M	h	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L							
PHTABG	114	20	127	13	41	M6	10	0.09
PHTABH	75	16	83	8	38	M5	13	0.03
	100		108					0.04
	125		133					0.05
	150		158					0.05
	175		183					0.06
PHTABI	114	20	127	13	51	M6	12	0.10
	152		165					0.13
	203		216					0.14
PHTSBD	64	13	70	6	23	M4	10	0.04
	84		90		23.5			0.05
	104		110		24			0.06
	124		130		24.5			0.07
	144		150		25			0.08
PHTSBE	100	16	110	10	35	M5	6	0.14
	120	130	40		8		0.16	
	100A	12	108	8	40		10	0.17
	120B	128					10	0.20
PHTABJ PHTABK	100	16	108	8	38		10	0.04
	125		133					0.04
	150		158					0.05

G1
门拉手/手柄/手轮/合页/

交货期

小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询

优惠价

1~9	10~
100%	现询

分类目录

返回主目录

圆角型椭圆形拉手

内装型



订购编号示例

①代号	-	②A	-	③L
PHTABL	-	A114	-	L75

型号			L ₁	E	H	M	h	参考重量 (KG/PCS)		
①代号	②A	③L						铝合金	SUS	SUM
PHTABL PHTABM PHTABN PHTABO PHTSBF PHTSBG PHTSBH	20	75	88	13	10.5	M6	10	0.05	0.11	-
		100	113					0.08	0.17	0.11
		112	125					0.09	0.19	0.14
		120	133		0.10			0.20	0.15	
		128	141		0.11			0.22	0.17	
		160	173		0.13			0.27	0.22	
	26	112	129	17	53	M8	12	0.12	0.21	0.16
		120	137		55			0.14	0.23	0.18
		128	145		57			0.16	0.25	0.20
		160	177					0.18	0.27	0.22
		180	197					0.20	0.29	0.24
		192	209					0.23	0.32	0.27
		300	317					0.25	0.35	0.30
		350	367					0.27	0.37	0.32
400	417	0.30	0.41	0.36						

型号			颜色	L ₁	A	E	H	M	h	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L									
PHTPBC	117	E(黑色) F(红色)	137	31.5	20	60	M8	12	0.13	
	120		140						0.15	
	160		180						0.17	
	180		200						0.19	
	200		220						0.20	

型号			H	L ₁	E	h	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②A	③L						
PHTABP	16	60	38	68	8	8	M5	0.02
		80		88				0.03
		100		108				0.04
		128		136				0.05
		160		168				0.16
		100		113				0.08
PHTABQ PHTABR PHTABP PHTABS	20	112	50	125	13	10	M6	0.10
		128		141				0.11
		160		173				0.13
		112		129				17
	117	134	0.08					
	128	145	0.09					
	160	177	0.12					
	179	196	0.13					
	192	209	0.14					
	300	317	0.24					
	400	417	0.28					

G1
门拉手 / 手柄 / 手轮 / 合页 / 合页轮



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

分类目录



返回主目录

