




①代号			Ⅳ材质	Ⅴ表面处理	Ⅵ附件
通孔	沉孔型	螺纹孔型			
BANBYH	BANBYC	BANBYT	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
BANEYH	BANEYC	BANEYT		无电镀镀锌	内六角螺栓(不锈钢)
BANNYH	-	-	不锈钢	-	-
BANAYH	-	BANAYT	铝合金	黑色阳极氧化处理	内六角螺栓(发黑)

- ▲ 对防锈性能有要求, 请优先选用无电镀镀锌表面处理、不锈钢材质和铝合金材质产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



其余 6.3/√



A5 底座固定夹



①代号 - ②内径D  
BANBYH - D10

①代号	②内径D	主要尺寸																		
		D	公差H7	A	C	F	I	H	通孔		沉孔型		螺纹孔型		MA	X	S	d	d <sub>1</sub>	Y
(通孔型) BANBYH BANEYH BANNYH BANAYH	10	+0.015 0	32	19	20	12.5	10.5	5	5	8	4.6	M5	M4	5	9	5	8	5	2	M4-10 2个
	12	+0.018 0	40	21	28	16	13	7	6	9.5	5.5	M6	M5	5.5	10	6	9.5	6	2	M5-15 2个
(沉孔型) BANBYC BANEYC BANNYH BANAYH	15	+0.021 0	45	29	34	18.5	14	7	6	9.5	5.5	M6	M5	7	15	6	9.5	7	2	M5-20 2个
	25	+0.021 0	55	34	40	24	18	9	7	11	6.5	M8	M6	7.5	20	7	11	10	2	M6-25 2个
(螺纹孔型) BANBYT BANEYT BANAYT	30	+0.025 0	60	44	45	27	21	11	9	14	9	M10	M8	9.5	30	9	14	12	3	M8-30 2个
	35	+0.025 0	70	49	54	31	24	11	9	14	9	M10	M8	12	35	11	17.5	14	3	M10-35 2个
	40	+0.025 0	75	59	58	33	26	14	11	17.5	11	M12	M10	14.5	40	11	17.5	14	3	M10-35 2个
50	+0.025 0	90	69	70	40	33	14	11	17.5	11	M12	M10	14.5	40	11	17.5	14	3	M10-35 2个	

- ▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴公差建议采用g6、f8。



制作品 5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1-9	大单 10~
交货期	通常	另行报价



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 5 个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com