





①代号		支柱			支座		A附件
标准型	带定位孔型	M材质	H硬度	S表面处理	M材质	S表面处理	
BBKBOC	BBKBON	S45C高频淬火		镀硬铬	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个 止动螺丝 4个 内六角螺丝
BBFBOC	BBFBON	S45C		无电解镀锌			
BBSBOC	BBSBON	SUS304		-			
BBKEOC		S45C高频淬火		镀硬铬			
BBFEOC		S45C		无电解镀锌			
BBSEOC		SUS304		-		无电解镀锌	



- ▲带定位孔型不附带定位销。
- ▲如果对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀锌表面处理和不锈钢材质产品。
- ▲由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ▲由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
- ▲一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。
- ▲支座经过四氧化三铁保护膜处理时，止动螺丝内六角螺栓采用四氧化三铁保护膜；支座经过无电解镀锌表面处理时，止动螺丝内六角螺栓采用无电解镀锌。



BBKBOC  
BBFBOC  
BBSBOC  
BBKEOC  
BBFEOC  
BBSEOC  
标准型



BBKBON  
BBFBON  
BBSBON  
带定位孔型



A5 底座固定夹



①代号 - ②轴径D - ③长度L  
BBKBOC - D10 - L50

①代号	②轴径D		③长度L 最小单位1	B	N	J	U	E	D <sub>1</sub>	Q	K	M	带定位孔型支架时		附属螺栓	
	D	公差g6											W	公差H7		
(标准型) BBKBOC BBFBOC BBSBOC BBKEOC BBFEOC BBSEOC	(带定位孔型)	10	-0.005 -0.014	50 ~ 250	56	26	35	12	18	43	4.5	11	M4	6	+0.012 0	M4-20×4个 M5-20×4个
		12	-0.006	50 ~ 300	68	28				51	5.5	13				M6-25×4个
	15	-0.017	75 ~ 350	75	31	40			20	56	6.6	15	M5	6	+0.012 0	M6-25×4个
	20	-0.007 -0.02	75 ~ 400	86	40	45			25	65	6.6	15	M5	6	+0.012 0	M6-25×4个
	25		75 ~ 450	100	45	50			30	75	9	18	M6	8	+0.015 0	M8-25×4个
	30		100 ~ 450	106	50	60			30	80			M6	8	+0.015 0	M8-25×4个
	35		125 ~ 500	118	55	70			40	90	11	20	M8	10	+0.015 0	M10-35×4个
	40	-0.009 -0.025	150 ~ 500	125	60	80	15		40	95			M8	10	+0.015 0	M10-35×4个
	50		200 ~ 600	140	70	100			50	106	14	24	M10	10	+0.015 0	M12-35×4个



制作品

5天发货

- ▲常州发货
- ▲部分产品型号7天发货，请以报价为准
- ▲遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1-9	大单 10~
交货期	通常	另行报价



新商城带来全新体验，3D/2D图纸在线浏览与选型



400-6699-428



www.ant-fa.com