







按图定制

①代号	类型	安装方式	联轴部分		手轮主体		握柄安装部	握柄	握柄螺纹部	
			M材质	S表面处理	M材质	S表面处理	M材质	M材质	M材质	S表面处理
HWWPWB	转动手柄型	无孔型	HT200	发黑	PF	-	黄铜	PF	SUM21	镀锌
HWWAWA			AC7A	抛光	AC7A	抛光	AC7A			
HWWPLC		螺钉锁紧型	HT200	发黑	PF	-	黄铜			
HWWALB			AC7A	抛光	AC7A	抛光	AC7A			
HWWPJB		键槽孔型	HT200	发黑	PF	-	黄铜			
HWWAJA			AC7A	抛光	AC7A	抛光	AC7A			



视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③d  
 HWWAWA - D80  
 HWWPLC - D80 - d10

无孔型

型号		B	H	h	L	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	M	参考重量 (kg/pcs)
HWWPWB HWWAWA	①代号 ②D									
	80	30	35	13	40	28	36	34		0.18
	100	36	40	15	40	32	39	41	8	0.28
	125	39	44	18	55	46	52			0.41
	150	48	48	18	67	39	48	64	10	0.57
200	48	57	21	75	48	61	86		1.02	

键槽尺寸表			
d	d公差	f	s
10	+0.036 0	11.4	3
12	+0.043 0	13.8	4
15		17.3	5
16		18.3	5

▲HWWAWA铝合金手轮无D200规格。

螺钉锁紧型 / 键槽孔型

型号		③d	B	L	H	h	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	M	M <sub>1</sub>	参考重量 (kg/pcs)
HWWPLC HWWALB HWWPJB HWWAJA	①代号 ②D											
	80	10	30	40	35	13	28	36	34			0.18
	100	12	36	40	40	15	32	39	41	8	5	0.28
	125	12 16	38	55	44	18	39	46	52			0.41
	150	15 20	43	67	48	18	48	64				0.57
	175	16 20	43	75	53	19	48	56	74	10	6	0.86
200	16 20	43	75	57	21	61	61	86			1.02	

▲HWWALB/HWWAJA铝合金手轮无D175、D200规格。



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手  
合页门组件

