

	1 代号 DGYSX DGYSS	M 材质 碳钢 不锈钢304	S 表面处理 镀锌 -
--	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------



1 代号 -
 2 电机功率 -
 3 V电源电压 -
 4 S线速度 -
 5 L筒体长度 -
 6 轴样式
 DGYSX - AS - V24 - S8 - L220 - C

1 代号	2 电机功率	3 V电源电压	4 S线速度					5 L筒体长度	6 轴样式					
DGYSX DGYSS	AS-标准型	24	8	10	13	16	20	220~1000	C:Φ12六角对边					
	HAS-加强型	48						25	31	39	50	64	205~1000	11-Φ12六角对边
					13	16	20	25	31	39	50	64	245~1000	11
								25	31	39	50	64	230~1000	

▲ 可定制其他电压及滚筒外形
 ▲ 链轮 适合重型输出, 常用的链轮为08B14T, 双链。材料可选碳钢, 不锈钢

控制器型号	主要功能	线稿图
B型	定制快插——滚筒驱动秒链接 二线制正反转控制 16档数字旋钮调速 0-10V模拟电压无级调速 速度闭环支持 无感运行支持 启动加速时间可调 停止减速时间可调 EBS刹车支持 异常报警输出 双LED状态指示 二段速可定制(与无级调速不兼容) NPN PNP可选	

固定金具 (使用标准固定支架将周围固定再电缆线端)	M 材质	线稿图
B型	3mm 铁板镀锌	

▲ 电缆端轴必须锁紧, 不能松动