


按图定制

①代号	类型	④材质	⑤表面处理
TERSB	直柱型	45#	四氧化三铁保护膜
TERSN		45#	无电解镀锌
TERAY		铝合金	本色阳极氧化处理
TEASB	圆弧型	45#	四氧化三铁保护膜
TEASN		45#	无电解镀锌
TEAY		铝合金	本色阳极氧化处理



①代号 - ②D - ③L
TERSB - D30 - L25

型式		③L										d	D _{H7}	d _h	B	使用轴承	
①代号	②D	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100					
TERSB TERSN TERAY TEASB TEASN TEAY	20	15	20	25	30	40	50						6	15	10	5	69/6-2Z×2
	25		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	6	15	10	5	69/6-2Z×2
	30		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	8	19	15	6	69/8-2Z×2
	35A			25	30	40	50						8	22	15	7	608-2Z×2
	35			25	30	40	50	60	70	80	90	100	10	22	18	6	6900-2Z×2
	40A			25	30	40	50						10	26	18	8	6000-2Z×2
	40			25	30	40	50	60	70	80	90	100	12	28	24	8	6001-2Z×2
	50A			25	30	40	50						12	32	24	10	6201-2Z×2
50			25	30	40	50	60	70	80	90	100	15	32	28	9	6002-2Z×2	

圆孔型 紧定螺钉型的加工条件

d	全长L尺寸							
	15	20	25	30	40	50	100	
8	无避让加工			8	8	16	16	-
10	无避让加工				10	10	20	-
12	无避让加工					12	24	24
15	无避让加工						15	30
20	无避让加工							40
25	无避让加工							25
30	无避让加工							30

- ▲ L < d × 3 时, 直柱型(不加工退刀槽)。
- ▲ L ≥ d × 3 时, 两端的有效长度 d × 1 (L1), 其他须加工退刀槽。
- ▲ L > d × 4 时, 两端的有效长度 d × 1 (L1), 其他须加工退刀槽。
- ▲ 有时可能没有避让加工。

