

精制联轴器·十字滑块型


键槽夹紧型



产品特点：主体采用 A2017 阳极氧化处理，容许误差可调整，轴向反作用力小，有良好的电绝缘性，用于阴极溅镀装置 / 零件进料器 / 缝纫机 / 娱乐器材。



① 代号	轴套 [M] 材质	弹性体 [M] 材质	[S] 表面处理
CGHAE	A2017	聚氨酯	阳极氧化处理



订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CGHAE	-	20	-	27.4	-	c6	-	d8

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围										
CGHAE	15	18.8	6										
	17	24.5	6										
	20	27.4	6	8	10								
	26	30.4	6	8	10	12	14						
	30	32.5	8		10	12	14						
	34	34			10	12	14	15	16				
	38	40			10	12	14	15	16	18	20		
	45	46			12		14	15	16	18	20		
	55	57					16		18	20	22	25	
68	77							20	22	25	28	30	35

① 代号	② D	F	M	紧固螺钉扭 矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CGHAE	15	2.9	M2.5	1	1.6	1	3	42000	1.8x10 ⁻⁷	5
	17	3.7	M2.5	1	2.2	1.2	3	37000	3.8x10 ⁻⁷	9
	20	4.4	M3	1.5	3.2	1.2	3	31000	8.0x10 ⁻⁷	13
	26	4.9	M3	1.5	6	1.5	3	24000	2.5x10 ⁻⁶	23
	30	5	M4	2.5	15	2	3	21000	5.2x10 ⁻⁶	38
	34	5.6	M4	2.5	16	2.5	3	18000	8.6x10 ⁻⁶	49
	38	6	M5	4	28	2.5	3	16000	1.5x10 ⁻⁵	64
	45	6.9	M5	4	30	3	3	14000	3.2x10 ⁻⁵	110
	55	9.4	M6	8	45	4	3	11000	1.0x10 ⁻⁴	230
68	12	M8	16	80	4.5	3	9000	3.3x10 ⁻⁴	440	

▲以上参数由最大孔径测得。