





★ 产品特点：主体采用A2017阳极氧化处理，弹性效果优异，可吸收偏心及偏角。具有电绝缘性，电阻值2MΩ以上；具有高刚性高扭矩，用于XY轴滑台/分度台/机床/注塑成型机。



CAD  
2D  
3D

①代号	轴套M材质	弹性体M材质	⑤表面处理
HQ-CGFSAC	A2017	聚氨酯	阳极氧化处理







订购编号示例

①代号 - ②D - ③L - ④c - ⑤d

HQ-CGFSAC - 40 - 50 - c10 - d11

①代号	②D	③L	④c⑤d 可选范围																	
			8	9.252	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35
HQ-CGFSAC	40	50																		
	55	54	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32			
	65	62																		

①代号	②D	E	F	H	M	紧固螺钉扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (kg·m <sup>2</sup> )	重量 (g)
HQ-CGFSAC	40	16	8.5	33	M5 M4	8 3.5	4.9	1.2	0.15		+1.2 0	15000	2.7x10 <sup>-5</sup>	100
	55	18	9	36	M6 M5	13 8	17			1	+1.4 0	11000	1.1x10 <sup>-4</sup>	210
	65	20	10.5	41	M8 M6	28 13	46	-	0.2		+1.5 0	9000	2.4x10 <sup>-4</sup>	340

▲以上参数由最大孔径测得。



交货期

12天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	1-20
交货期	12工作日	现询

▲遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

相关产品推荐

		
滚珠丝杠 详情见官网	平键 P2134-2137	单轴驱动器 详情见官网

D1  
联轴器