


★ 产品特点：通过附属螺栓固定，可防止脱落。肩径小于法兰型，因此可有效利用空间。



1代号 - 2P - 3D - 4L
CBAGLG - P10 - D4.21 - L3.9

1代号	主要尺寸										附件	
	2P	P公差	3D	4L	R	D ₁	H	h	B	R ₁		螺栓位置
CBAGLG	10	-0.005 -0.014	4.00 ~ 6.50	3.0 ~ 12.0	1	18					12	特殊螺栓
	12		6.00 ~ 8.50	10.0 ~ 18.0		20	7.5	3		5.5	13	
	15	-0.006 -0.017	8.00 ~ 10.50	10.0 ~ 30.0		23					14.5	
	18		10.00 ~ 12.50			26	16					
	20		12.00 ~ 13.50		2	28	18	3				
	22		12.00 ~ 13.50	12.0 ~ 35.0		30	19					
	25	-0.007 -0.020	13.00 ~ 15.50			33	9	4	7	20.5	M5	
	26		15.00 ~ 16.50			34	21					
30		16.00 ~ 20.50	12.0 ~ 50.0	3	38	23						

▲ L+T≤P×3.0

▲ 由于沉孔壁厚仅为约1.5mm，且产品硬度较高，请保证法兰边与安装面贴合后再锁紧螺栓。

▲ 衬套内径公差精度高，如使用游标卡尺检测，会导致测量结果偏小。建议使用高精度量具(内径千分尺或塞规等)进行检测。

附属螺栓尺寸表

M(粗牙)×P	D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L	E	E ₁	b	c
M4×0.7	10	6	3	8	1.2	4	3	3	0.5
M5×0.8	12	8	4	10	1.4	4.5	3.5	4	0.5




交货期

5天发货



防脱落切口型



数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

▲ 常州东莞发货。
▲ 部分产品型号7天发货，请以报价为准。
▲ 遇到特殊期间交期有变更。