




★ 产品特点: 适合传送线的侧面安装。




标准加工
按图定制

①代号	④材质	⑤表面处理	⑥附件
BAABYNH	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
BAAEYNH		无电解镍	
BAANYNH	不锈钢	—	内六角螺栓(不锈钢)
BAAAYNH	铝合金	本色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)
BAAAYNH		黑色阳极氧化	

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镍表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



BAABYNH
BAAEYNH
BAANYNH
BAAAYNH
侧面安装型



视角标准: 第一视角

A5 底座固定夹



①代号 - ②内径D
BAABYNH - D10

①代号	②内径D		主要尺寸															
	D	公差H7	B	Y	N	U	G	H	Q	j	J	F	e	e ₁	Z	M _b	X	附件螺栓
(标准型) BAABYNH BAAEYNH BAANYNH BAAAYNH (D10-D30)	10	+0.015 0	40	35	32	10	30	18	4.4	15	10.5	20	5	8	4.5	M4	2	M4-15 2个
	12		44	35	32	10	34	18	5.5	14	11.5	22	5.5	9	5.5	M5	2	M5-15 2个
	15	+0.018 0	50	40	38	12	38	20	6.6	18	12.5	25	6.6	11	6.5	M6	2	M6-15 2个
	16		50	40	38	12	38	20	6.6	18	12.5	25	6.6	11	6.5	M6	2	M6-15 2个
	20		65	45	45	12	50	25	6.6	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	M6-20 2个
	25	+0.021 0	80	60	53	12	60	36	9	27	18	35	6.6	11	6.5	M6	2	M6-25 2个
	30		90	60	60	15	70	36	9	30	21	45	9	14	9	M8	2	M8-35 2个
	35		105	80	68	15	80	40	11	35	24	50	9	14	9	M8	3	M8-40 2个
	40	+0.025 0	115	80	76	15	90	40	11	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	M10-45 2个
50		135	100	87	18	105	50	14	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	M10-50 2个	

- ▲ H7公差, 垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴的公差建议采用 g6、f8。另外, 紧固时建议使用加长扳手。



制作品 5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单(库存)	大单(自制)
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 5 个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com