





①代号	支柱			支座		附件
	M材质	H硬度	S表面处理	M材质	S表面处理	
BCKBOD	S45C高频淬火		镀硬铬	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝 4个内六角螺栓
BCFBOD	S45C		无电解镀锌			
BCKEOD	S45C高频淬火		镀硬铬			
BCFEOD	S45C		无电解镀锌		无电解镀锌	
BCSEOD	SUS304		-			

- ▲表面高频淬火(支柱): 58HRC ~、深度1.0 ~ 1.5
- ▲支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀锌和四氧化三铁保护膜处理。
- ▲支座经过四氧化三铁保护膜处理时, 内六角螺栓采用四氧化三铁保护膜螺栓; 支座经过无电解镀锌处理时, 内六角螺栓采用不锈钢。
- ▲如果对防锈性能有要求, 请优先选用无电解镀锌表面处理和不锈钢材质产品。
- ▲由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



A5 底座固定夹



①代号 - ②轴径D - ③长度L
BCKBOD - D10 - L50

①代号	②轴径D		③长度L 最小单位1	B	C	(F)	(T)	G	H	(J)	U	E	N	Q	K	M	附属螺栓	
	D	公差g6																
沉孔型 BCKBOD BCFBOD BCKEOD BCFEOD BCSEOD	10	-0.005 -0.014	50 ~ 250	58	35	26	26	42	19	28		18	15	4.5	11	M4	M4-20×4个	
	12	-0.006	50 ~ 300	64	35	28	28	47	18	30	12	18	16	5.5	13	M4	M5-20×4个	
	15	-0.017	75 ~ 350	72	40	31	31	52	20	33.5		20	18	6.6	15	M5	M6-25×4个	
	20	-0.007	75 ~ 400	82	45	40	40	62	25	42		25	22	6.6	15	M5	M6-25×4个	
	25	-0.020	75 ~ 450	100		49	49	75			51.5	12	27			M6	M8-25×4个	
	30		100 ~ 450	106	60	54	54	80		36	57		30	9	18	M6	M8-25×4个	
	35	-0.009	125 ~ 500	118		65	65	90		40	67.5		40	35	11	20	M8	M10-35×4个
	40	-0.025	150 ~ 500	125	80	70	70	95			73	15	40	38			M8	M10-35×4个
	50		200 ~ 600	140	100	80	80	106		50	83		50	43	14	24	M10	M12-35×4个



制作品

5天发货

- ▲常州发货
- ▲部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-9	10~
交货期	通常	另行报价

