




★ 产品特点: 同径支柱直交安装使用标准型。




标准加工
按图定制

①代号	④材质	⑤表面处理	⑥附件
FCSBM	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓(发黑)
FCSEM		无电解镀锌	
FCSNM	不锈钢	-	内六角螺栓(不锈钢)
FCSCM	铝合金	本色阳极氧化	
FCSAM		黑色阳极氧化	内六角螺栓(发黑)

- ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择不锈钢材质、铝合金材质和无电解镀锌表面处理产品。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
- ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。



FCSBM
FCSEM
FCSNM
FCSCM
FCSAM
方形同径直交



A5 底座固定夹



①代号 - ②内径D
FCSBM - D6

①代号	②内径D		主要尺寸								附属螺栓
	D	公差H7	A	B	E	F	H	S	M	d	
(方形同径直交型) FCSBM FCSEM FCSCM FCSAM FCSNM	6	+0.012 0	34	10	12	10	7	-	M4	4.5	M4-10 2个
	8	+0.015 0	41	12	14	13	8	-	M5	5.5	M5-12 2个
	10		45	16	15	15	9	-	M5	5.5	M5-15 2个
	12	+0.018 0	49	16	16	17	10	-	M5	5.5	M5-15 2个
	15		57	22	18	21	12	11	M5	5.5	M5-20 4个
	16		57	22	18	21	12	11	M5	5.5	M5-20 4个
	20		69	28	22	25	15	14	M6	6.6	M6-25 4个
	25	+0.021 0	83	32	25	33	18	16	M6	6.6	M6-30 4个
	30	+0.025 0	95	40	29	37	21	20	M8	9	M8-35 4个
	35		107	45	32	43	24	24	M8	9	M8-40 4个

- ▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
- ▲ 配合轴的公差建议采用g6、f8。另外, 紧固时, 建议使用加长扳手。
- ▲ FCSCM, FCSAM无D6规格。
- ▲ FCSAM无D=16尺寸。



库存品

1 天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号7天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单(库存) 1~9	大单(自制) 10~
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价