





按图定制

①代号	类型	M材质		硬度	轴承
		芯材	聚氨酯·树脂		
XEPSSN	轴承·聚氨酯厚度选择型	304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90	钢
XEPAN		铝合金		肖氏A90	
XEPSSS		304		肖氏A70	
XEPAS		铝合金		肖氏A70	
XEPSSF		304		肖氏A50	
XEPAF		铝合金		肖氏A50	

▲特点:聚氨酯厚度可选。



XEPSSN/XEPAN/XEPSSS/XEPAS/XEPSSF/XEPAF
轴承·聚氨酯厚度选择型



视角标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③d - ④L - ⑤T
XEPSSN - D50 - d12 - L50 - T5

型式		③d	④L指定单位 10mm	⑤T	D ₁	d _h	B	使用轴承
①代号	②D							
XEPSSN XEPAN XEPSSS XEPAS XEPSSF XEPAF	40	8	20~100	5	19	15	6	69/8-2Z×2
		10			22	18	6	6900-2Z×2
		10			22	18	6	6900-2Z×2
	50	12	30~100	5	28	24	8	6001-2Z×2
		15			32	28	9	6002-2Z×2
		12			28	24	8	6001-2Z×2
	60	15	30~100	5	32	28	9	6002-2Z×2
		20			42	36	12	6004-2Z×2
		15			32	28	9	6002-2Z×2
	80	20	30~100	5	42	36	12	6904-2Z×2
		25			47	41	12	6905-2Z×2
		20			42	36	12	6904-2Z×2
100	25	30~100	10	47	41	12	6905-2Z×2	
	30			55	48	13	6906-2Z×2	

▲ L≤d×3时, 从单一方向加工d孔。
▲ L>d×3时, 从两侧加工d孔, 形状如右图所示。有时可能没有避让加工。
▲ 经时间迁移, 聚氨酯可能会变色, 但对特性等并无影响。

