


圆形支柱




★ 产品特点：需指定外螺纹长度时，请选择LHM(变更外螺纹部长度)追加加工



①代号		类型	□材质	□表面处理
无扳手槽型	带扳手槽型			
RPFBM	RPFBN	L尺寸指定型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
RPFEM	RPFEN			无电解镀镍
RPFMM	RPFMN			-
RPFNM	RPFNN			-
RPFBMG	RPFBNG			不锈钢
RPFEMG	RPFENG	螺纹指定型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
RPFMMG	RPFMNG			无电解镀镍
RPFNMG	RPFNNG			-

标准加工袋 按图定制



L尺寸公差为	
L8~300	±0.2
L300~600	±0.3
L600~1000	±0.4




①代号 - ②D - ③L - ④SC - ⑤M - ⑥N - ⑦追加加工代码

RPFBM - D12 - L100

RPFBN - D12 - L100 - SC20

RPFBNG - D12 - L100 - SC20 - M6 - N6 - LPC

L尺寸指定型




①代号		②D	③L 指定单位0.5mm	④SC 指定单位1mm	⑤M(粗牙螺纹)	W	V
无扳手槽型	带扳手槽型						
		6	15~100	0~92	3	5	
		8	20~200	0~192	4	7	8
RPFBM	RPFBN	10	20~400	0~392	5	8	
RPFEM	RPFEN	12	25~500	0~490	6	10	
RPFMM	RPFMN	15	30~600	0~590	8	13	10
RPFNM	RPFNN	20	35~600	0~590	10	17	
		25	45~700	0~690	12	22	
		30	55~800	0~785	16	27	15

螺纹指定型

①代号		②D	③L 指定单位0.5mm	④SC 指定单位1mm	⑤M(粗牙)				⑥N(粗牙)				W	V
无扳手槽型	带扳手槽型				3	4	5	6	8	10	12	16		
		6	15~100	0~92	3	4							5	
		8	20~200	0~192	3	4	5	6					7	8
RPFBMG	RPFBNG	10	20~400	0~392	3	4	5	6	8				8	
RPFEMG	RPFENG	12	25~500	0~490			4	5	6	8			10	
RPFMMG	RPFMNG	15	30~600	0~590			5	6	8	10	12		13	10
RPFNMG	RPFNNG	20	40~600	0~590			5	6	8	10	12	16	17	
		25	55~700	0~690			5	6	8	10	12	16	22	
		30	65~800	0~785			5	6	8	10	12	16	20	27

⚠ 加工时有时会引入内螺纹轻微突起。 ⚠ 一般结构用钢材质产品会带有防锈油。 ⚠ SUS304材质产品因无表面处理，扳手槽附近会有研磨光泽痕迹。



追加加工类型	变更L公差	变更外螺纹有效长度	变更内螺纹有效长度
追加加工代码	LPC	LHM	LTN
示例图			
详细说明	L尺寸公差如下所示。 适用LCP时，L尺寸指定单位可为0.1mm	变更外螺纹长度 LTM=指定单位0.1mm ▲M×1≤LTM≤M×1.5 ▲L尺寸选择型不适用。 ▲S=5不适用。	将内螺纹部有效长度更为N×3 N×4≤L ▲M×12+N×12≤L。 ▲仅螺纹指定型适用。 ▲N2.6不适用。
指定方法	LPC	LHM10	LTN



数量分类	标准订单		特殊订单	常州发货。
	小单	中单	大单	
数量	1-50	51-200	200以上	▲部分产品型号9天发货，请以报价为准。
交货期	6个工作日	7个工作日	现询	▲遇特殊期间交期有变更。

A4 六角支柱